


SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405395>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, Solda por onda, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Dados comerciais

Código	1405395
Unidades por embalagem	20 Unidade
Chave comercial	ABQE
Chave de produto	ABQEHL
GTIN	4046356746670
Peso por unidade (inclusive embalagem)	13,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	12,637 g
País de origem	DE

SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405395>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	A contraporca está incluída no escopo de fornecimento
--------------------	---

Montagem

Tipo de montagem	Montagem na parede posterior (Pg9)
Torque de aperto	2 Nm ... 3 Nm

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Codificação	A
Tipo de rosca	M12

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Solda por onda
Tipo de contato	Soquete
Torque de aperto	2 Nm ... 3 Nm

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Soquete
Saída de cabo da cabeça	reto
Tipo de rosca da cabeça	M12
Tipo de travamento da cabeça	SPEEDCON
Codificação	A

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67 (em estado travado)
	IP65 (em estado travado)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405395>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405395>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ff9a8f6a-159b-47b5-be67-12f8ef3a2109

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br