

HC-COM-K-KML-O1PG16 - Caixa



1408384

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1408384>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tomadas com trava COM, com trava simples, material: PC, saídas de cabos: 1, reto, 1x Pg16, altura: 50,5 mm, conexão para cabos: sem, Padrão

Dados comerciais

Código	1408384
Unidades por embalagem	2 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7A
Chave de produto	AF7AAH
GTIN	4046356618120
Peso por unidade (inclusive embalagem)	43,15 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	42 g
País de origem	CN

HC-COM-K-KML-O1PG16 - Caixa

1408384

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1408384>




Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Tomadas com trava
Família de produtos	HC-COM
Aplicação	Padrão
Formato	COM
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x Pg16
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	sem

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	46 mm
Altura	50,5 mm
Comprimento	26,5 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	NBR
Material caixa	PC
Material arco de travamento	Aço inox

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x Pg16
Tipo de travamento	Arco

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP66
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-COM-K-KML-O1PG16 - Caixa


1408384

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1408384>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

HC-COM-K-KML-O1PG16 - Caixa



1408384

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1408384>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br