

SI-M1A-ML - Moldura de montagem



1407588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407588>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Moldura de montagem para uma placa frontal/tomada, moldura de plástico: metálica, tampa de plástico: transparente, fechamento com palhetão duplo de 3 mm e ajuste giratório incluído.

Dados comerciais

Código	1407588
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF7E
Chave de produto	AF7EAX
GTIN	4046356776004
Peso por unidade (inclusive embalagem)	120 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	120 g
País de origem	DE

SI-M1A-ML - Moldura de montagem

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407588>

Dados técnicos


Avisos

Indicação sobre a aplicação	com ajuste giratório incluído
-----------------------------	-------------------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Moldura embutida
-----------------	------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	66 mm
Profundidade	34,5 mm
Comprimento	127 mm

Medidas de montagem

Largura recorte de montagem	52 mm
Comprimento recorte de montagem	91 mm

Dados de material

Material Caixa	PBT
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-30 °C ... 80 °C

Montagem

Instrução de montagem	Indicado para espessuras de parede de 1 mm ... 5 mm
-----------------------	---

SI-M1A-ML - Moldura de montagem


1407588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407588>



Desenhos

Desenho de medidas



Recorte de montagem


SI-M1A-ML - Moldura de montagem

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407588>



Desenho de medidas



Desenho com dimensões

SI-M1A-ML - Moldura de montagem



1407588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407588>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407588>



cUL Recognized
ID de certificação: E255026



UL certificado
ID de certificação: E255026

SI-M1A-ML - Moldura de montagem



1407588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407588>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

SI-M1A-ML - Moldura de montagem



1407588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407588>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	3,086 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br