

# HC-COM-K-TFL-O1PG16-G - Caixa



1408342

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1408342>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de buchas para arco longitudinal, saída de cabo reta, para conexão roscada HC-COM-K-KV-PG16...

## Dados comerciais

Código	1408342
Unidades por embalagem	2 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7A
Chave de produto	AF7AAH
GTIN	4046356618083
Peso por unidade (inclusive embalagem)	27,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	27 g
País de origem	CN

# HC-COM-K-TFL-O1PG16-G - Caixa



1408342


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1408342>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Carcaça
Família de produtos	HC-COM
Aplicação	Padrão
Formato	COM
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x Pg16
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	sem

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura	46 mm
Altura	54 mm
Comprimento	29 mm

### Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PC

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x Pg16
Tipo de travamento	Pino

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP66
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

# HC-COM-K-TFL-O1PG16-G - Caixa


1408342

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1408342>



## Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

1408342

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1408342>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

### ETIM

ETIM 8.0

EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

1408342

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1408342>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)