

SACC-E-FSD-4CON-M16 SCO SOL - Conector de montagem Bus



1435904

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1435904>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Soquete de montagem do sistema de bus, PROFINET, 4 polos, M12 SPEEDCON, codificação D, montagem na parede frontal/com parafusos com rosca M16, com soquetes de solda

Dados comerciais

Código	1435904
Unidades por embalagem	50 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave de produto	ABQYAA
GTIN	4046356418638
Peso por unidade (inclusive embalagem)	222,22 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	222,22 g
País de origem	DE

SACC-E-FSD-4CON-M16 SCO SOL - Conector de montagem Bus



1435904

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1435904>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Número de pólos	4
Quantidade de saídas de cabos	1
Codificação	D

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Características elétricas

Resistência de contato	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	250 V
Corrente nominal I_N	4 A

Dados de conexão

Tipo de conexão	Cálice de solda
-----------------	-----------------

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	NBR
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Au
Material suporte do contato	PA 66 GF
Material da conexão rosca	Fundição de zinco sob pressão, niquelado

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Soquete
Saída de cabo da cabeça	reto
Tipo de rosca da cabeça	M12
Tipo de travamento da cabeça	SPEEDCON
Codificação	D

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

SACC-E-FSD-4CON-M16 SCO SOL - Conector de montagem Bus



1435904

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1435904>

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 85 °C (Conector/suporte)


SACC-E-FSD-4CON-M16 SCO SOL - Conector de montagem Bus

1435904

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1435904>

Desenhos

Desenho de medidas



Conector de montagem M12

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete M12, 4 pólos, codificação D, vista lado do soquete

SACC-E-FSD-4CON-M16 SCO SOL - Conector de montagem Bus



1435904

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1435904>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br