

# HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Caixa



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460127>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de buchas HEAVYCON B16, para arco longitudinal, altura 76 mm, com rosca 1x M40, saída de cabo lateral

## Dados comerciais

Código	1460127
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7A
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4046356695909
Peso por unidade (inclusive embalagem)	205,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	198,75 g
País de origem	DE

# HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Caixa



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460127>

## Dados técnicos


### Avisos

Geral	para insertos de contato HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-------	--

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Carcaça
Aplicação	Padrão
Formato	B16
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x M40
Blindado	não
Saída de cabo	lateral
Conexão Pg	sem

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura	43 mm
Altura	76 mm
Comprimento	94 mm

### Dados de material

Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x M40
Tipo de travamento	Pino

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

# HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Caixa

1460127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460127>



## Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

# HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Caixa



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460127>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261501

# HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Caixa



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460127>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)