

HC-B 10-KMQ-H-O1PG21 - Caixa

1460298

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460298>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa para acoplamento HEAVYCON B10, com arco transversal, altura 77,5 mm, com conexão 1x Pg21, saída de cabo reta

Dados comerciais

Código	1460298
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4046356695350
Peso por unidade (inclusive embalagem)	237,36 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	237,36 g
País de origem	DE

HC-B 10-KMQ-H-O1PG21 - Caixa

1460298

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460298>



Dados técnicos


Avisos

Geral	para contatos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Tomadas com trava
Aplicação	Padrão
Formato	B10
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x Pg21
Blindado	não
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	sem

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	43 mm
Altura	77,5 mm
Comprimento	73 mm

Dados de material

Material vedação	NBR
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza
Material arco de travamento	Aço inoxidável, puxador: PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x Pg21
Tipo de travamento	Arco

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-KMQ-H-O1PG21 - Caixa

1460298

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460298>



Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

HC-B 10-KMQ-H-O1PG21 - Caixa

1460298

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460298>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

HC-B 10-KMQ-H-O1PG21 - Caixa

1460298

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460298>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br