

HC-B 24-KML-H-O1M32 - Caixa



1460323

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460323>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de acoplamento HEAVYCON B24, com arco longitudinal, altura 80,5 mm, com apoios 1x M32, saída de cabo reta

Dados comerciais

Código	1460323
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4046356794763
Peso por unidade (inclusive embalagem)	324,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	324,5 g
País de origem	DE

HC-B 24-KML-H-O1M32 - Caixa



1460323

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460323>

Dados técnicos


Avisos

Geral	para insertos de contato HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Tomadas com trava
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x M32
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	sem

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	43 mm
Altura	82 mm
Comprimento	120 mm

Dados de material

Material vedação	NBR
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza
Material arco de travamento	Aço inoxidável, puxador: PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x M32
-----------------	--------

Montagem

Instrução de montagem	para meio prensa-cabos e completo
-----------------------	-----------------------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-KML-H-O1M32 - Caixa

1460323

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460323>



Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

HC-B 24-KML-H-O1M32 - Caixa

1460323

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460323>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

HC-B 24-KML-H-O1M32 - Caixa



1460323

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460323>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br