

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1528222>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Universal, 5-polos, Soquete, reto, M12, A-codificação, Pinos de solda

Dados comerciais

Código	1528222
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABQC
Chave de produto	ABQEQA
GTIN	4046356023207
Peso por unidade (inclusive embalagem)	24,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	15,904 g
País de origem	DE

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1528222>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Tipo de sensor	Universal
Número de pólos	5
Blindado	não
Codificação	A
Tipo de rosca	M12

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Material Caixa	CuZn
Material Superfície da caixa	Ni
Material Corpo de isolamento	PBT
Material Contato	CuZn
Material Superfície de contato	Au
Material Vedação	NBR
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Características elétricas

Resistência de contato	$\leq 0,003 \Omega$
Resistência de isolamento	$\geq 1 T\Omega$
Tensão U_N	60 V
Corrente nominal I_N	4 A

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Pinos de solda
Tipo de contato	Soquete

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Soquete
Saída de cabo da cabeça	reto
Tipo de rosca da cabeça	M12
Codificação	A

Cabos/condutores

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1528222>

Tipo de sinal/categoria	Universal
-------------------------	-----------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1528222>

Desenhos

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do soquete

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1528222>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1528222>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: Não aplicável)
SCIP	3af43818-bc53-4a84-bbbc-4be551058295

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br