

# VC-AL-T1-Z-M25-S - Caixa



1583607

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1583607>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Carcaça de alumínio fundido sob pressão, com vedação, parafusos de travamento com cabeça cilíndrica, com uma conexão para cabos métrica M25, saída de cabo inclinada, forma construtiva VC1

## Dados comerciais

Código	1583607
Unidades por embalagem	5 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	ABLAAX
GTIN	4046356183239
Peso por unidade (inclusive embalagem)	138,04 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	138,04 g
País de origem	PL

# VC-AL-T1-Z-M25-S - Caixa

1583607


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1583607>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Carcaça
Família de produtos	VARIOCON
Formato	VC1
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	M25 x 1,5
Parafusos de fixação	M4
Blindado	não
Saída de cabo	diagonal

### Medidas

Desenho de medidas	
Altura	72 mm

### Dados de material

Cor	alumínio cinza
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	NBR, condutor
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material anel O	NBR
Material parafuso de travamento	V2A

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

Tipo de conexão	M25 x 1,5
Tipo de travamento	Parafuso

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

### Montagem

Parafusos de fixação	M4
----------------------	----

# VC-AL-T1-Z-M25-S - Caixa


1583607

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1583607>




## Desenhos

Desenho de medidas



Desenho de medidas




# VC-AL-T1-Z-M25-S - Caixa

1583607

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1583607>



## Desenho de medidas



# VC-AL-T1-Z-M25-S - Caixa



1583607

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1583607>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)