

# HC-B 06-KML-H-O1PG13.5 - Caixa



1460279

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460279>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de acoplamento HEAVYCON, com arco longitudinal, altura 77,5 mm, com apoios 1x Pg13,5

## Dados comerciais

|  |               |
|--|---------------|
| Código                                 | 1460279       |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Quantidade mínima de pedido            | 1 Unidade     |
| Chave de produto                       | AF7AAC        |
| GTIN                                   | 4046356794572 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 192,52 g      |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 192,52 g      |
| País de origem                         | DE            |

# HC-B 06-KML-H-O1PG13.5 - Caixa



1460279

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460279>

## Dados técnicos

### Avisos

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Geral | para contatos HC-B6, BB10, DD24, M |
|-------|------------------------------------|

### Propriedades do artigo

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo de produto               | Caixa com travamento em arco |
| Tipo de caixa                 | Tomadas com trava            |
| Formato                       | B6                           |
| Quantidade de saídas de cabos | 1                            |
| Tipo de conexão               | 1x Pg13,5                    |
| Saída de cabo                 | reto                         |
| Conexão Pg                    | sem                          |

### Medidas

|             |         |
|-------------|---------|
| Largura     | 43 mm   |
| Altura      | 77,5 mm |
| Comprimento | 73 mm   |

### Dados de material

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Material vedação             | NBR                          |
| Material caixa               | Alumínio fundido sob pressão |
| Material superfície da caixa | revestido com pó, cinza      |
| Material arco de travamento  | Aço inoxidável, puxador: PA  |

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Tipo de conexão | 1x Pg13,5 |
|-----------------|-----------|

### Montagem

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Instrução de montagem | para meio prensa-cabos e completo |
|-----------------------|-----------------------------------|

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Grau de proteção                     | IP65              |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-B 06-KML-H-O1PG13.5 - Caixa



1460279

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460279>

## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460279>



**EAC**

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B 06-KML-H-O1PG13.5 - Caixa



1460279

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460279>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

# HC-B 06-KML-H-O1PG13.5 - Caixa



1460279

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460279>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|--|----------------------------|

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E   |
|  | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)