

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Tampa de proteção

1580539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1580539>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tampa de proteção B32 HEAVYCON ADVANCE IP65, para lado de montagem exterior, travamento a parafuso com 2 x parafusos sextavados internos, com vedação, diâmetro do olhal do cordão de segurança 3 mm

Dados comerciais

Código	1580539
Unidades por embalagem	6 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	AF7AZC
GTIN	4046356463355
Peso por unidade (inclusive embalagem)	90,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	90,5 g
País de origem	DE

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Tampa de proteção



1580539


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1580539>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampa de proteção
Tipo de caixa	Tampa de proteção
Formato	B32
Parafusos de fixação	M6 (hexagonal interno 5 mm)
Vedação existente	sim

Medidas

Desenho de medidas	
Diâmetro	3,5 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	NBR
Material tampa de proteção	PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de travamento	Parafuso
--------------------	----------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 100 °C

Montagem

Parafusos de fixação	M6 (hexagonal interno 5 mm)
----------------------	-----------------------------

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Tampa de proteção


1580539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1580539>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Tampa de proteção

1580539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1580539>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Tampa de proteção

1580539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1580539>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br