

# RC-07P1NS20000 - Inseto de contato



1594515

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594515>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Inseto de contato, M23, número de polos: 7, tipo de contato: Pino, Conexão a parafuso, série: NC, RC, RM, TU, UC

## Dados comerciais

Código	1594515
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABRA
Chave de produto	ABRAFU
GTIN	4046356276047
Peso por unidade (inclusive embalagem)	16,65 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	10,92 g
País de origem	DE

# RC-07P1NS20000 - Inseto de contato



1594515

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594515>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inseto de contato
Série	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Aplicação	Sinal
Número de pólos	7
Face de encaixe	7
Codificação	N
Tipo de rosca	M23

### Características elétricas

Contato: Grupo de contato 1

Diâmetro de contato	2 mm
Corrente nominal $I_N$	20 A (com bitola de conexão máx.)
Tensão $U_N$	48 V AC
	74 V DC
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV

### Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
-----------------	--------------------

### Conectores

Sentido de rotação	Padrão
--------------------	--------

### Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	50
-------------------	----

# RC-07P1NS20000 - Inserto de contato

1594515

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594515>



## Desenhos

Desenho do diagrama




Imagem com pólos


# RC-07P1NS20000 - Inserto de contato



1594515

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594515>

Desenho do diagrama



# RC-07P1NS20000 - Inserto de contato



1594515

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594515>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440223

### ETIM

ETIM 8.0

EC003557

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1594515

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594515>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(a), 6(a)-I, 6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	01dafdd9-db7f-4a4e-9d00-fdebd7e9171d

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)