# CRIMPFOX-TC HC 10 - Crimpzange

1314533

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1314533

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für massive Kontakte der Serie CK4.0 ED..., zwei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, inkl. Positionierhilfe

## Ihre Vorteile

- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Drehbarer Locator sorgt für eine exakte Positionierung der Kontakte im Crimpbereich

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1314533 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3135 |
| GTIN | 4063151571146 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 738,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 738,6 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Hinweis zur Anwendung | Für gedrehte Crimpkontakte von 6,0 mm²...10,0 mm² der Serie CK4.0 ED..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Crimpwerkzeug |
| Verpressung | Vierkant-Crimp |
| Produkteigenschaft | Gekennzeichnete Gesenkstationen |
| | Inklusive Positionierhilfe |

Crimpstelle 1

| | |
|---|---|
| Querschnitt max. | 6 mm² |
| AWG max | 10 |

Crimpstelle 2

| | |
|---|---|
| Querschnitt max. | 10 mm² |
| AWG max | 8 |

### Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|---|---|
| Querschnittsbereich metrisch | 6 mm² ... 10 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | 10 ... 8 |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Länge | 256 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material | Stahl |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1314533

**EAC**
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000168 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de