

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Caixa



1586523

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1586523>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Carcaça, para trava simples, altura 76 mm, com conexão, 1x M25, com saída de cabo reta

Dados comerciais

Código	1586523
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4046356426619
Peso por unidade (inclusive embalagem)	397,69 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	397,69 g
País de origem	DE

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Caixa



1586523

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1586523>

Dados técnicos


Avisos

Geral	para insertos de contato HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Carcaça
Aplicação	Padrão
Formato	B24
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x M25
Blindado	não
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	com

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	43 mm
Altura	76 mm
Comprimento	120 mm
Abertura da porca cega	25 mm

Dados de material

Material Conexão a parafuso	Latão, niquelado
Material vedação Vedação do cabo	NBR
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x M25
Tipo de travamento	Pino

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha Cabo 1	9 mm ... 18 mm
----------------------------------	----------------

Dados de conexão

Diâmetro externo de linha	9 mm ... 18 mm
---------------------------	----------------

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Caixa



1586523

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1586523>

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Caixa


1586523

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1586523>



Desenhos

Desenho de medidas



HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Caixa

1586523

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1586523>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Caixa



1586523

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1586523>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br