

RC-06P1N1280T1 - Conector para cabos



1593213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1593213>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



M23, Conector para cabos, reto, Travamento parafusado, Número de pólos: 6, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Cálice de solda, faixa de diâmetro de cabo: 7,5 mm ... 9,5 mm, codificação: N

Dados comerciais

Código	1593213
Unidades por embalagem	20 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave de produto	ABRAFA
GTIN	4046356194907
Peso por unidade (inclusive embalagem)	73,13 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	73,13 g
País de origem	DE

RC-06P1N1280T1 - Conector para cabos



1593213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1593213>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de encaixe circular (lado do cabo)
-----------------	---

Conectores

Corpo de isolamento

Codificação	N
Material (Corpo de isolamento)	PBT
Material (Contato)	CuZn
Material (Superfície de contato)	Ni/Au
Ciclos de encaixe	50
Tipo de conexão	Cálice de solda
Tipo de contato de comutação	Pino
Aplicação	Sinal
Número de pólos	6
Sentido de rotação	Padrão
Face de encaixe	6
Quantidade Contato (Grupo de contato 1)	6
Bitola de fios min. Contato (Grupo de contato 1)	0,08 mm ²
Bitola de fios máx. Contato (Grupo de contato 1)	2,5 mm ²
Corrente nominal Contato (Grupo de contato 1)	20 A (com bitola de conexão máx.)
Tensão nominal Contato (Grupo de contato 1)	48 V AC 74 V DC
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Caixa

Nota	Solicitar insertos de contato separadamente
Versão	Caixa do conector para cabos
Tipo de rosca	M23
Formato	reto
Tipo de travamento	Travamento parafusado
Conexão Pg	sem
Material (Caixa)	Metálica
Grau de proteção (encaixado)	IP65 IP67 IP68

Vedação

Diâmetro externo de linha	7,5 mm ... 9,5 mm
Material vedação	NBR

RC-06P1N1280T1 - Conector para cabos

1593213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1593213>

Desenhos

Desenho do diagrama




Imagem com pólos


RC-06P1N1280T1 - Conector para cabos



1593213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1593213>

Desenho do diagrama



Desenho com dimensões

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br