

RC-19S1NP20000 - Inseto de contato



1602968

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1602968>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Inseto de contato, M23, número de polos: 16+3, tipo de contato: Soquete, Conexão de solda, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1241566

Dados comerciais

Código	1602968
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABRA
Chave de produto	ABRAFU
GTIN	4046356242646
Peso por unidade (inclusive embalagem)	12,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	12,8 g
País de origem	DE

RC-19S1NP20000 - Inserto de contato



1602968

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1602968>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Aplicação	Sinal
Número de pólos	19
Face de encaixe	16+3
Codificação	N
Tipo de rosca	M23

Características elétricas

Contato: Grupo de contato 1

Diâmetro de contato	1,5 mm
Bitola mín.	0,08 mm ²
Bitola máx.	1 mm ²
Corrente nominal I _N	10 A (com bitola de conexão máx.)
Tensão U _N	48 V AC 74 V DC
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV

Contato: Grupo de contato 2

Diâmetro de contato	1 mm
Bitola mín.	0,08 mm ²
Bitola máx.	1 mm ²

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão de solda
-----------------	------------------

Conectores

Sentido de rotação	Padrão
--------------------	--------

RC-19S1NP20000 - Inseto de contato



1602968

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1602968>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27440223

ETIM

ETIM 8.0

EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

RC-19S1NP20000 - Inseto de contato



1602968

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1602968>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br