

RC-1RS1NRA0000 - Inserto de contato



1603213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1603213>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Inserto de contato, M23, número de polos: 16+2+FE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, série: NC, RC, RM, TU, UC

Dados comerciais

Código	1603213
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABRA
Chave de produto	ABRAFT
GTIN	4046356244176
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,63 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,54 g
País de origem	DE

RC-1RS1NRA0000 - Inserto de contato



1603213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1603213>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	Solicitar os contatos de crimpagem 16 x 1 mm de Ø, 2 x 1,5 mm de Ø, 1 x 1,5 mm de Ø (PE) separadamente
--------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Série	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Aplicação	Sinal
Número de pólos	19
Face de encaixe	16+2+FE
Codificação	N
Tipo de rosca	M23

Características elétricas

Contato: Grupo de contato 1

Diâmetro de contato	1,5 mm
Corrente nominal I_N	10 A (com bitola de conexão máx.)
Tensão U_N	48 V AC
	74 V DC
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV

Contato: Grupo de contato 2

Diâmetro de contato	1 mm
Bitola mín.	0,08 mm ²
Bitola máx.	1 mm ²
Corrente nominal I_N	8 A
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
-----------------	--------------------

Dados de material

Material Corpo de isolamento	PA 6.6
------------------------------	--------

Conectores

RC-1RS1NRA0000 - Inseto de contato



1603213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1603213>

Sentido de rotação

Padrão

Desenhos

Desenho do diagrama




Imagem com pólos

RC-1RS1NRA0000 - Inseto de contato



1603213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1603213>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27440223

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121522

RC-1RS1NRA0000 - Inseto de contato



1603213

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1603213>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br