

HC-B 10-TFL-52/O1M20S - Caixa



1604760

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604760>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de buchas HEAVYCON B10, para arco longitudinal, altura 52 mm, com apoios 1x M20, com saída de cabo lateral

Dados comerciais

Código	1604760
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4017918881054
Peso por unidade (inclusive embalagem)	147,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	147,9 g
País de origem	DE

HC-B 10-TFL-52/O1M20S - Caixa



1604760

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604760>

Dados técnicos


Avisos

Geral	para contatos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Carcaça
Aplicação	Padrão
Formato	B10
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x M20
Blindado	não
Saída de cabo	lateral
Conexão Pg	sem

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	43 mm
Altura	52 mm
Comprimento	73 mm

Dados de material

Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x M20
Tipo de travamento	Pino

Montagem

Instrução de montagem	para meio prensa-cabos e completo
-----------------------	-----------------------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-TFL-52/O1M20S - Caixa


1604760

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604760>



Desenhos

Desenho de medidas



HC-B 10-TFL-52/O1M20S - Caixa

1604760

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604760>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
--	---

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--