

HC-D 7-SML-57/O1M20/PA - Caixa



1604886

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604886>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de base HEAVYCON D 7, com arco longitudinal, altura 25,5 mm, com apoios 1x M20, com fundo aberto, PA

Dados comerciais

Código	1604886
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7
Chave de produto	AF7AAE
GTIN	4017918881788
Peso por unidade (inclusive embalagem)	26,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	25,51 g
País de origem	DE

HC-D 7-SML-57/O1M20/PA - Caixa



1604886

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604886>

Dados técnicos


Avisos

Geral	para contatos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Caixa de base
Aplicação	Padrão
Formato	D7
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x M20
Blindado	não
Saída de cabo	lateral
Conexão Pg	sem

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	40,5 mm
Altura	25,5 mm
Comprimento	24 mm

Dados de material

Material vedação	NBR
Material caixa	PA
Material superfície da caixa	PA, cinza claro
Material arco de travamento	PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x M20
Tipo de travamento	Arco

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP54
	IP65 (com parafuso de vedação)

HC-D 7-SML-57/O1M20/PA - Caixa

1604886

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604886>




Temperatura ambiente (funcionamento)

-40 °C ... 125 °C

Desenhos

Desenho de medidas



HC-D 7-SML-57/O1M20/PA - Caixa



1604886

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604886>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

1604886

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604886>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br