

SF-7PS2000 - Contato para crimp



1605636

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605636>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato para crimp, Soquete, Girado, Contato individual, diâmetro de contato: 2 mm, área de crimpagem: 0,25 mm² ... 1 mm², Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1241952

Suas vantagens

- Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
- Alta resistência à tração da conexão
- Mínimas resistências de contato
- Fácil monitoramento da fabricação

Dados comerciais

Código	1605636
Unidades por embalagem	250 Unidade
Chave comercial	ABRE
Chave de produto	ABREAG
Página de catálogo	Página 160 (C-2-2019)
GTIN	4046356182263
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,174 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,059 g
País de origem	DE

SF-7PS2000 - Contato para crimp



1605636

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605636>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Contato de crimpagem
Tipo de processamento do material do contato	Girado

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
Tipo de contato	Soquete
Perfil de conexão	0,25 mm ² ... 1 mm ²

Dados de material

Superfície de contato	Niquelado (Ni), folheado a ouro (Au)
Material de contato	CuZn

Medidas

Valores característicos mecânicos

Diâmetro de contato	2 mm
---------------------	------

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	100
-------------------	-----

SF-7PS2000 - Contato para crimp



1605636

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605636>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27440204

ETIM

ETIM 9.0

EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121500

SF-7PS2000 - Contato para crimp



1605636

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605636>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ef56edb5-cacd-4469-b302-21582d22dfa8

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br