

VS-PPC-C1-PC67-MNNA - Tampa de proteção



1608142

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608142>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Tampa de proteção, IP67, versão metálica, para cobertura do contato fêmea no quadro de montagem exterior Push-Pull RJ45 e SC-RJ



Dados comerciais

Código	1608142
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ABNO
Chave de produto	ABNODZ
Página de catálogo	Página 195 (PC-2009)
GTIN	4046356159982
Peso por unidade (inclusive embalagem)	61,84 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	55,96 g
País de origem	DE

VS-PPC-C1-PC67-MNNA - Tampa de proteção



1608142

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608142>

Dados técnicos

Avisos

Geral	Este produto está conforme as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) and Chapter 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) and Chapter 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampa de proteção
Aplicação	RJ45 e SCRJ

Medidas

Largura	22 mm
Altura	30 mm
Comprimento	56 mm

Dados de material

Cor	niquelado
Material	Metálica
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material de vedação O-ring	NBR
Material de vedação Vedação do cabo	TPE
Material de vedação	NBR
Material de vedação da frente de encaixe	NBR
Material caixa	Zinco fundido sob pressão
Material superfície da caixa	niquelado
Material anel O	NBR
Material da conexão roscada	CuZn

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65/IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 70 °C

VS-PPC-C1-PC67-MNNA - Tampa de proteção



1608142

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608142>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27440208

ETIM

ETIM 9.0

EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1608142

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608142>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	49397ce6-7559-4df6-9501-033ab0e9e7e1

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br