

VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - Elemento de soquete USB



1653838

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1653838>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Elemento de soquete USB, 4 pólos, soquete USB tipo A sobre soquete USB tipo B, para sistema Freenet no quadro de montagem, saída para terminal IP20, painel de junção de 19" e interface de serviço, plugável em ambos sentidos

Dados comerciais

Código	1653838
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	ABNDAS
GTIN	4017918970161
Peso por unidade (inclusive embalagem)	17,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	16,5 g
País de origem	DE

VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - Elemento de soquete USB



1653838

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1653838>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Elemento do soquete
Número de pólos	4
Face de encaixe	USB

Características elétricas

Tensão nominal (III/3)	30 V
Corrente nominal	1 A
Resistência de isolamento	$\geq 1 \text{ G}\Omega$
Propriedades de transmissão (categoria)	USB 2.0

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de conexão	Soquete, tipo B
-----------------	-----------------

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PC
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	Ouro sobre níquel
Material suporte do contato	Termoplástico

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 1000
-------------------	-------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-15 °C ... 65 °C

Desenhos

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete USB, tipo A

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete USB, tipo B

VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - Elemento de soquete USB



1653838

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1653838>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br