

VS-09-T-20-1-S-S - Caixa de corpo móvel D-SUB



1655658

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655658>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Caixa de corpo móvel D-SUB, formato: D-SUB 9, grau de proteção: IP20, material: ABS, saída de cabo: reto, tamanho da caixa: 1, cor: metálico fosco



Dados comerciais

Código	1655658
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave de produto	ABNCAE
GTIN	4046356029544
Peso por unidade (inclusive embalagem)	17,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	17 g
País de origem	HU

VS-09-T-20-1-S-S - Caixa de corpo móvel D-SUB



1655658


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655658>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Carcaça
Formato	D-SUB 9
Quantidade de saídas de cabos	1
Saída de cabo	reto

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	31,2 mm
Altura	38 mm
Comprimento	15,2 mm

Dados de material

Cor	metálico fosco
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	ABS
Material superfície da caixa	Ni

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	4 mm ... 8,5 mm
---------------------------	-----------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 80 °C

Montagem

Tipo de montagem	Travamento parafusado
------------------	-----------------------

VS-09-T-20-1-S-S - Caixa de corpo móvel D-SUB




1655658

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655658>

Desenhos

Desenho de medidas



VS-09-T-20-1-S-S - Caixa de corpo móvel D-SUB



1655658

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655658>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1655658

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655658>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br