

HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - Caixa

1675159

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1675159>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Carcaça, para trava simples, altura 96 mm, sem conexão, 1x Pg29, com saída de cabo reta

Dados comerciais

Código	1675159
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7A
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4017918149918
Peso por unidade (inclusive embalagem)	721,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	693 g
País de origem	DE

HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - Caixa

1675159

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1675159>



Dados técnicos


Avisos

Geral	para contatos HC-B48, DD216, M
-------	--------------------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Carcaça
Aplicação	Padrão
Formato	B48
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x Pg29
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	sem

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	89 mm
Altura	96 mm
Comprimento	131,5 mm

Dados de material

Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x Pg29
Tipo de travamento	Pino

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - Caixa


1675159

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1675159>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - Caixa



1675159

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1675159>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br