

# HC-B 6-TFL-72/O1STM32S - Caixa



1644957

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1644957>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de buchas HEAVYCON B6, para arco longitudinal, altura 72 mm, com rosca 1x M32, saída de cabo lateral

## Dados comerciais

Código	1644957
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4017918912796
Peso por unidade (inclusive embalagem)	156,19 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	156,19 g
País de origem	DE

## Dados técnicos


### Avisos

Geral	para contatos HC-B6, BB10, DD24, M. Formato de base alto para espaço extra para cabeamento
-------	--

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Carcaça
Aplicação	Padrão
Formato	B6
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x M32
Blindado	não
Saída de cabo	lateral
Conexão Pg	sem

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura	43 mm
Altura	72 mm
Comprimento	60 mm

### Dados de material

Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x M32
Tipo de travamento	Pino

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

# HC-B 6-TFL-72/O1STM32S - Caixa



1644957

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1644957>

## Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

# HC-B 6-TFL-72/O1STM32S - Caixa

1644957

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1644957>



## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
--	---

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--