

HC-B 16-SMQ-84/O1PG21 - Caixa



1677924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1677924>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Base alta, com trava dupla, altura 84 mm, sem conexão, 1x Pg21



Dados comerciais

Código	1677924
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4017918151522
Peso por unidade (inclusive embalagem)	493,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	493,7 g
País de origem	DE

HC-B 16-SMQ-84/O1PG21 - Caixa



1677924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1677924>

Dados técnicos


Avisos

Geral	para insertos de contato HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Caixa de base
Aplicação	Padrão
Formato	B16
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x Pg21
Saída de cabo	lateral
Conexão Pg	sem

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	57 mm
Altura	84 mm
Comprimento	117 mm

Dados de material

Material vedação	NBR
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza
Material arco de travamento	Aço inoxidável, puxador: PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x Pg21
Tipo de travamento	Pino

Montagem

Instrução de montagem	para meio prensa-cabos e completo
-----------------------	-----------------------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

HC-B 16-SMQ-84/O1PG21 - Caixa



1677924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1677924>

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-SMQ-84/O1PG21 - Caixa




1677924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1677924>

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

HC-B 16-SMQ-84/O1PG21 - Caixa

1677924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1677924>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

1677924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1677924>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br