

HC-B 10-SML-74/O1M32 - Caixa

1646418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646418>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Base alta HEAVYCON B10, com trava simples, altura 74mm, com apoios 1x M32



Dados comerciais

Código	1646418
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7A
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4017918984953
Peso por unidade (inclusive embalagem)	320 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	300 g
País de origem	DE

HC-B 10-SML-74/O1M32 - Caixa

1646418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646418>



Dados técnicos


Avisos

Geral	para contatos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Caixa de base
Aplicação	Padrão
Formato	B10
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x M32
Blindado	não
Saída de cabo	esquerda (vista do arco longitudinal aberto)
Conexão Pg	sem

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	57 mm
Altura	74 mm
Comprimento	93 mm

Dados de material

Material vedação	NBR
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza
Material arco de travamento	Aço inoxidável, puxador: PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x M32
Tipo de travamento	Arco

Montagem

Instrução de montagem	para meio prensa-cabos e completo
-----------------------	-----------------------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
------------------	------

HC-B 10-SML-74/O1M32 - Caixa

1646418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646418>



Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------------	-------------------

HC-B 10-SML-74/O1M32 - Caixa


1646418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646418>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

HC-B 10-SML-74/O1M32 - Caixa



1646418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646418>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br