

PROT-M12 - Bujão roscado

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1680539>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Capa de proteção M12 para conexões M12 não utilizadas de cabos de sensor/atuador, caixas e conectores de encaixe para montagem

Suas vantagens

- Proteção confiável de slots não ocupados durante o transporte e na utilização em campo
- Proteção contra respingos de água e poeira
- Montagem fácil com chave de fenda

Dados comerciais

Código	1680539
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	AF3Z
Chave de produto	AF3ZAX
GTIN	4017918163389
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,25 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,826 g
País de origem	DE

PROT-M12 - Bujão roscado

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1680539>



Dados técnicos

Avisos

Indicação sobre a aplicação	Também adequado para M12 Push-Pull.
-----------------------------	-------------------------------------


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Bujão roscado
Tipo de rosca	M12

Dados de conexão

Torque de aperto	0,4 Nm
------------------	--------

Medidas

Desenho de medidas	
Diâmetro	15 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material da conexão roscada	PA 6.6
Normas / Determinações	PA 6.6

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-40 °C ... 85 °C

PROT-M12 - Bujão roscado


1680539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1680539>



Desenhos

Desenho de medidas



PROT-M12 - Bujão roscado

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1680539>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1680539>



UL certificado

ID de certificação: E240868

PROT-M12 - Bujão roscado



1680539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1680539>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT-M12 - Bujão roscado



1680539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1680539>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br