

# HC-B-ZG - Abraçadeira de alívio de tração



1685327

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1685327>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Abraçadeiras de alívio de tração, para contatos fêmea das séries: B-, BB-, D 40, D 64, DD e HV, saída de cabo reta

## Dados comerciais

Código	1685327
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7ABZ
GTIN	4017918197001
Peso por unidade (inclusive embalagem)	14,86 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	13,57 g
País de origem	CN

# HC-B-ZG - Abraçadeira de alívio de tração

1685327


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1685327>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Material de montagem
-----------------	----------------------

### Medidas

Desenho de medidas	
Faixa de aperto da abraçadeira para alívio de tração	9,00 mm ... 19,00 mm

### Dados de material

Material	Aço, galvanizado
----------	------------------

### Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	9 mm ... 19 mm
---------------------------	----------------

### Montagem

Instrução de montagem	Adequado para HC-DD.../ HC-B.../ HC-BB.../ HC-BBB.../ HC-D40.../ HC-D64...
-----------------------	--


# HC-B-ZG - Abraçadeira de alívio de tração

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1685327>



## Desenhos



Desenho com dimensões

# HC-B-ZG - Abraçadeira de alívio de tração



1685327

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1685327>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

### ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-B-ZG - Abraçadeira de alívio de tração



1685327

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1685327>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)