

VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-5 - Cabo de fibra óptica



1654426

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654426>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo de fibra óptica montado, cabo break-out, fibra de vidro multimodo 50/125 µm, SC-RJ/IP20 sobre SC-Duplex/IP20, para a instalação em quadros de comando, comprimento: 5 m

Dados comerciais

Código	1654426
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	ABNIBC
GTIN	4017918970703
Peso por unidade (inclusive embalagem)	97,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	95,5 g
País de origem	HU

VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-5 - Cabo de fibra óptica



1654426

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654426>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de dados, montado
Tipo de sensor	Ethernet
Número de pólos	2

Características elétricas

Atenuação	≤ 0,5 dB
-----------	----------

Dados de material

Material caixa	PBT
Revestimento externo, material	LSZH

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector reto SC-RJ
Grau de proteção	IP20

Conexão 2

Formato	Conector reto Duplex SC
Grau de proteção	IP20

Cabos/condutores

Extensão da linha	5,00 m
Tipo de condutor	Cabo break-out
Revestimento externo, material	LSZH
Revestimento externo, cor	laranja
Menor Raio de curvatura, instalação fixa	60 mm
Menor Raio de curvatura, instalação móvel	60 mm
Temperatura ambiente (funcionamento)	-5 °C ... 70 °C

Condutor de fibra óptica

Quantidade de fibras	2
Tipo de fibra	GOF
Meio de transmissão	Condutor de fibra óptica

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa)	-5 °C ... 70 °C


VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-5 - Cabo de fibra óptica

1654426

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654426>


Desenhos

Desenho de medidas



Conector SC-RJ IP20

Desenho de medidas



Conector SC-Duplex, IP20

VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-5 - Cabo de fibra óptica



1654426

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654426>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br