

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Moldura de montagem



1689433

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689433>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Quadro de montagem exterior RJ45, inteiriço, IP20, para elementos de soquete (keystone), sem parafusos de fixação

Dados comerciais

Código	1689433
Unidades por embalagem	6 Unidade
Chave comercial	ABNA
Chave de produto	ABNADA
GTIN	4017918910334
Peso por unidade (inclusive embalagem)	3,41 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,95 g
País de origem	DE

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Moldura de montagem



1689433

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689433>

Conjunto composto por

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Moldura de montagem

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689433>



Quadro de montagem exterior RJ45, inteiriço, IP20, para elementos de soquete (keystone), sem parafusos de fixação

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Moldura de montagem



1689433


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689433>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Moldura de montagem
Aplicação	Encaixe modular
Formato	RJ45
Número de pólos	8
Face de encaixe	RJ45
Número de pontos de encaixe	1

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	35,5 mm
Altura	22,5 mm
Profundidade	13,4 mm

Dados de material

Cor	cinza
Material	Plástico
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	NBR
Material caixa	Plástico
Material superfície da caixa	PA, cinza claro
Material superfície de contato	Au/Ni
Material suporte do contato	Poliéster GF

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais


Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem frontal
------------------	------------------

Desenhos

Desenho de medidas



Recorte de montagem

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689433>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689433>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
----------------------------------------------	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br