

VS-A-F-IP67-BK - Moldura de montagem



1658668

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658668>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Quadro de montagem exterior, IP67, para sistema Freenet, para recorte de montagem redondo, com vedação, sem parafusos de fixação, cor: preto

Dados comerciais

Código	1658668
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	ABNN
Chave de produto	ABNND A
GTIN	4046356163200
Peso por unidade (inclusive embalagem)	6,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,73 g
País de origem	DE

VS-A-F-IP67-BK - Moldura de montagem



1658668

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658668>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Moldura de montagem
Aplicação	Freenet
Formato	Variante 6
Número de pólos	8
Face de encaixe	RJ45
Número de pontos de encaixe	1


Propriedades de isolamento

Grau de impurezas	2
-------------------	---

Características elétricas

Meio de transmissão	Cobre
---------------------	-------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	36 mm
Altura	36 mm
Profundidade	27,5 mm
Comprimento	27,6 mm

Dados de material

Cor	preto
Material	Plástico
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	NBR
Material de vedação da junta plana	NBR
Material caixa	Plástico
Material superfície da caixa	PA, cinza claro
Material superfície de contato	Au/Ni
Material suporte do contato	Poliéster GF

Características mecânicas

Dados mecânicos

VS-A-F-IP67-BK - Moldura de montagem



1658668

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658668>

Ciclos de encaixe	≥ 1000
-------------------	--------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais


Grau de proteção	IP65/IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem frontal
------------------	------------------

Desenhos

Desenho de medidas



Recorte de montagem

VS-A-F-IP67-BK - Moldura de montagem



1658668

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658668>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-A-F-IP67-BK - Moldura de montagem



1658668

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658668>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br