

HC-BS-PG21 - Bujão roscado

1674529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1674529>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Bujão roscado, material da conexão roscada: Latão, niquelado, rosca de conexão: Pg21, cor: prata



Dados comerciais

Código	1674529
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DZX
GTIN	4017918135423
Peso por unidade (inclusive embalagem)	23,62 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	21,94 g
País de origem	DE

HC-BS-PG21 - Bujão roscado

1674529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1674529>




Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Bujão roscado
Conexão Pg	Pg21

Medidas

Desenho de medidas	
Comprimento	11 mm
Comprimento rosca de conexão	7 mm
Diâmetro	30 mm
	30 mm
Sextavado, medida do ângulo	Diâmetro (sem medida entre cantos)
Tipo de rosca do lado de conexão	Pg21

Dados de material

Material	Latão, niquelado
Material vedação O-ring	NBR
Material superfície da caixa	Ni
Material da conexão roscada	Latão, niquelado

Cabos/condutores

Isenção de halogênio	não
----------------------	-----

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP68
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 80 °C

HC-BS-PG21 - Bujão roscado


1674529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1674529>



Desenhos

Desenho de medidas



Tampão cego Pg21

HC-BS-PG21 - Bujão roscado

1674529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1674529>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1674529>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-BS-PG21 - Bujão roscado

1674529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1674529>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	5cf1a2c2-711a-4148-8522-a1136b972b98