

HC-D 50-TFQ-76/M1PG21G - Caixa



1775800

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1775800>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Carcaça, para trava dupla, altura 76 mm, com conexão, 1x Pg21, com saída de cabo reta

Dados comerciais

Código	1775800
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7
Chave de produto	AF7AAE
GTIN	4017918038359
Peso por unidade (inclusive embalagem)	320,07 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	320,07 g
País de origem	DE

HC-D 50-TFQ-76/M1PG21G - Caixa

1775800

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1775800>



Dados técnicos


Avisos

Geral	para contatos HC-D25, A16/A32
-------	-------------------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Carcaça
Aplicação	Padrão
Formato	D50
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x Pg21
Blindado	não
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	com

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	56 mm
Altura	76 mm
Comprimento	82 mm
Abertura da porca cega	28 mm

Dados de material

Material Conexão a parafuso	Latão, niquelado
Material vedação Vedação do cabo	NBR
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x Pg21
Tipo de travamento	Pino

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha Cabo 1	10 mm ... 19 mm
----------------------------------	-----------------

Dados de conexão

Diâmetro externo de linha	10 mm ... 19 mm
---------------------------	-----------------

HC-D 50-TFQ-76/M1PG21G - Caixa

1775800

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1775800>



Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-D 50-TFQ-76/M1PG21G - Caixa


1775800

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1775800>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

HC-D 50-TFQ-76/M1PG21G - Caixa

1775800

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1775800>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

HC-D 50-TFQ-76/M1PG21G - Caixa

1775800

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1775800>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br