

HC-B 6-TFL-43/M2PG13,5S - Caixa

1679058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1679058>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de buchas, para arco longitudinal, altura 44 mm, com conexão roscada, 2x Pg13,5, com saída de cabo lateral

Dados comerciais

Código	1679058
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4017918168551
Peso por unidade (inclusive embalagem)	138,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	137,35 g
País de origem	DE

HC-B 6-TFL-43/M2PG13,5S - Caixa

1679058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1679058>



Dados técnicos


Avisos

Geral	para contatos HC-B6, BB10, DD24, M
-------	------------------------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Carcaça
Aplicação	Padrão
Formato	B6
Quantidade de saídas de cabos	2
Tipo de conexão	2x Pg13,5
Saída de cabo	lateral
Conexão Pg	com

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	43 mm
Altura	44 mm
Comprimento	60 mm
Abertura da porca cega	20 mm

Dados de material

Material Conexão a parafuso	Latão, niquelado
Material vedação Vedação do cabo	NBR
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	2x Pg13,5
-----------------	-----------

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	7,5 mm ... 12,5 mm
---------------------------	--------------------

Dados de conexão

Diâmetro externo de linha	7,5 mm ... 12,5 mm
---------------------------	--------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

HC-B 6-TFL-43/M2PG13,5S - Caixa

1679058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1679058>



Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 6-TFL-43/M2PG13,5S - Caixa


1679058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1679058>



Desenhos

Desenho de medidas



HC-B 6-TFL-43/M2PG13,5S - Caixa

1679058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1679058>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

HC-B 6-TFL-43/M2PG13,5S - Caixa

1679058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1679058>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br