# C-FCI 6/M8 - Gabelkabelschuh

3240045

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240045

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gabelkabelschuh, gelb, 4 - 6 $mm^2$, M8

## Ihre Vorteile

- Die Gabelkabelschuhe ohne Kunststoffhülse besitzen einen hartgelöteten Hals und erreichen höchste Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den Zangen CRIMPFOX-RC ... und CRIMPFOX-RCI ...
- Die isolierten Varianten sind halogenfrei und mit "EASY ENTRY" ausgestattet

## Kaufmännische Daten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3240045 |
| Verpackungseinheit | 25 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BH3441 |
| GTIN | 4046356452625 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,327 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Verbinder |
| Produkteigenschaft | mit "Easy Entry"-System |
| | Hartgelötet |
| | PA isoliert |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 13,5 mm |
| Hülsenlänge | 32,6 mm |
| Länge Isolierstoffhülse | 14 mm |
| Abisolierlänge maximal | 9 mm |
| Abstand Mitte-Isolierstoffhülse | 11,5 mm |
| Materialstärke min. | 1 mm |
| Innenmaß Isolierkragen | 6,6 mm |

Innenmaß

| | |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8,5 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | gelb (RAL 1018) |
| Material | Kupfer |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Beschichtung | verzinnt |
| Isolierstoff | PA |
| Inhaltsstoffe | halogenfrei |


### Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Hülsenlänge | 32,6 mm |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001052 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,047 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de