

VS-09-GC-BU/BU - Comutador de gênero D-SUB



1688722

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688722>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Comutador de gênero D-SUB, grau de proteção: IP20, número de polos: 9, material: Metal, tipo de conexão: Acoplamento, saída de cabo: angular, tamanho da caixa: 1, Universal



Dados comerciais

Código	1688722
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAB
GTIN	4017918942632
Peso por unidade (inclusive embalagem)	10,89 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	10,89 g
País de origem	DE

1688722

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688722>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Formato	D-SUB
Tipo de sensor	Universal
Número de pólos	9
Blindado	não
Saída de cabo	angular

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão nominal (III/3)	125 V
Tensão de teste	1 kV
Corrente nominal	5 A
Meio de transmissão	Cobre

Dados de conexão

Tipo de conexão	Acoplamento
-----------------	-------------

Medidas

Largura	17,6 mm
Altura	30,86 mm
Comprimento	12,5 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Metal
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	Ouro duro sobre níquel
Material suporte do contato	Poliéster GF

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 200
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-55 °C ... 125 °C

VS-09-GC-BU/BU - Comutador de gênero D-SUB



1688722

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688722>

Montagem

Tipo de montagem	Rosca
------------------	-------

VS-09-GC-BU/BU - Comutador de gênero D-SUB



1688722

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688722>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-09-GC-BU/BU - Comutador de gênero D-SUB



1688722

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688722>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br