

HC-D 4-2ST - Conexão blindada



1886141

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1886141>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conexão blindada para dois cabos blindados em porta-contatos macho, sem contatos para crimp soltos

Dados comerciais

Código	1886141
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BF7A
Chave de produto	AF7ABZ
GTIN	4046356435352
Peso por unidade (inclusive embalagem)	13,28 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	13,28 g
País de origem	DE

HC-D 4-2ST - Conexão blindada

1886141

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1886141>



Dados técnicos

Avisos

Geral	para porta-contatos HC-D40-, HC-D64-
-------	--------------------------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conexão de blindagem
Tipo de processamento do material do contato	Girado

Características elétricas

Tensão nominal (III/3)	60 V
------------------------	------

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
-----------------	--------------------

Medidas

Valores característicos mecânicos

Diâmetro de contato	1,6 mm
---------------------	--------

Dados de material

Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	banho de prata industrial

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	6 mm ... 9 mm
---------------------------	---------------

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 60 °C
--------------------------------------	------------------

HC-D 4-2ST - Conexão blindada



1886141

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1886141>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	b453efb5-1912-493e-a781-6cf89af826a0

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
 Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
 CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
 (11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br