

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Tampa de proteção



1690781

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1690781>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tampa de proteção B10 HEAVYCON ADVANCE IP65, lado de montagem exterior, com travamento a parafuso, diâmetro do olhal do cordão de segurança 3 mm

Dados comerciais

Código	1690781
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7
Chave de produto	AF7AZC
GTIN	4017918890674
Peso por unidade (inclusive embalagem)	49,25 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	44,27 g
País de origem	DE

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Tampa de proteção



1690781

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1690781>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampa de proteção
Tipo de caixa	Tampa de proteção
Formato	B10
Vedação existente	sim

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	55 mm
Altura	39,3 mm
Comprimento	102,5 mm
Diâmetro	3,5 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	NBR
Material tampa de proteção	PA
Material arco de travamento	Aço inox

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de travamento	Parafuso
--------------------	----------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 100 °C

Montagem

Instrução de montagem	Torque de aperto do parafuso de travamento 3 Nm
-----------------------	---

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Tampa de proteção


1690781

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1690781>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Tampa de proteção



1690781

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1690781>

Classificações

ECLASS

ECLASS-15.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Tampa de proteção



1690781

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1690781>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br