

VC-SD-T1 - Tampa de proteção



1886728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1886728>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tampa de proteção, Família de artigos: VARIOCON, formato: VC1, cor: cinza

Suas vantagens

- Montagem fácil
- Proteção dos insertos de contato em estado não encaixado

Dados comerciais

Código	1886728
Unidades por embalagem	5 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABLA
Chave de produto	ABLAZB
GTIN	4017918908416
Peso por unidade (inclusive embalagem)	16,12 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	12,048 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Avisos

Indicação de segurança

Indicações de segurança	
	<p>ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais.</p>
	<ul style="list-style-type: none">• ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los.
	<ul style="list-style-type: none">• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação.
	<ul style="list-style-type: none">• Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos.
	<ul style="list-style-type: none">• Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais.
	<ul style="list-style-type: none">• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente.
	<ul style="list-style-type: none">• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products).
	<ul style="list-style-type: none">• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário.
	<ul style="list-style-type: none">• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas
	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente.
	<ul style="list-style-type: none">• Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	<ul style="list-style-type: none">• Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais:<ul style="list-style-type: none">o No produtoo Na etiqueta da embalagemo Na documentação fornecidao Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto
	<ul style="list-style-type: none">• Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact
	<ul style="list-style-type: none">• Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em

VC-SD-T1 - Tampa de proteção



1886728


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1886728>

	<p>phoenixcontact.com/products junto do produto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto• Opere o conector apenas em estado totalmente conectado.• Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente.• Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer.• O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
--	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampa de proteção
Família de produtos	VARIOCON
Formato	VC1
Versão	para caixa de buchas
Parafusos de fixação	M4
Vedação existente	não

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	33 mm
Altura	24 mm
Comprimento	59 mm

Dados de material

Cor	cinza
Cor da parte da caixa	cinza
Material Caixa	PA 6
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material tampa de proteção	PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de travamento	Porca
--------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

VC-SD-T1 - Tampa de proteção

1886728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1886728>



Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP50
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C

Montagem

Tipo de montagem	Travamento parafusado
Instrução de montagem	Torque de aperto 1,6 Nm
Parafusos de fixação	M4
Sextavado interno	M4

VC-SD-T1 - Tampa de proteção


1886728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1886728>



Desenhos

Desenho de medidas



VC-SD-T1 - Tampa de proteção

1886728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1886728>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27440208

ETIM

ETIM 9.0

EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

VC-SD-T1 - Tampa de proteção



1886728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1886728>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br