

VS-09-SD - Tampa de proteção D-SUB



1887086

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1887086>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Tampa de proteção D-SUB, material: PA, tamanho da caixa: 1, cor: cinza



Suas vantagens

- Utilizável em combinação com moldura de montagem D-SUB e carcaça

Dados comerciais

Código	1887086
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCBZ
GTIN	4017918817480
Peso por unidade (inclusive embalagem)	7,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	6,33 g
País de origem	DE

VS-09-SD - Tampa de proteção D-SUB



1887086

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1887086>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampa de proteção
Formato	D-SUB 9

Medidas

Largura	16,5 mm
Altura	23,8 mm
Comprimento	87,6 mm

Dados de material

Cor	cinza
Material	Plástico
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 1000
-------------------	--------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP54 (em combinação com a caixa de buchas)
	IP65 (em combinação com a moldura de montagem)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C

VS-09-SD - Tampa de proteção D-SUB



1887086

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1887086>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-09-SD - Tampa de proteção D-SUB



1887086

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1887086>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br