

EBPL 2-3,81 - Ponte de inserção



1733495

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733495>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Ponte externa para conector com conexão por rosqueamento no passo de 3,81 mm



Dados comerciais

Código	1733495
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	AAHZ
Chave de produto	AAHZFB
GTIN	4046356165983
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,222 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,215 g
País de origem	CN

EBPL 2-3,81 - Ponte de inserção

1733495

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733495>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ponte
Família de produtos	EBP
Linha de produtos	COMBICON Connectors Special
Número de pólos	2
Passo	3,81 mm
Número de conexões	2
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	2

Medidas

Passo	3,81 mm
-------	---------

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu

Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	cinza (7042)
Material isolante	PA
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12	850
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13	775
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2	125 °C

Conectores

Conexão 1

Material isolante	PA
CTI conforme IEC 60112	600

EBPL 2-3,81 - Ponte de inserção



1733495

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733495>

Classificações

ECLASS

ECLASS-15.0	27460406
ECLASS-15.0	27460406

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br