

GKM 2 GY - Suporte de marcador de cabos



1750485

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1750485>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Suporte de marcador de cabos, cinza, não impresso, faixa de diâmetro de cabo: 4,8 ... 11 mm, tipo de montagem: encaixar, altura do campo de texto: 8 mm, largura do campo de texto: 20 mm

Suas vantagens

- A etiquetagem pode ser efetuada com SS-ZB ..., UC-TM ... ou ZB ...
- A fixação do marcador de condutores é efetuada diretamente sobre o condutor

Dados comerciais

Código	1750485
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	BG23
Chave de produto	BG231A
GTIN	4017918028282
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,66 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,46 g
País de origem	DE

GKM 2 GY - Suporte de marcador de cabos



1750485

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1750485>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Porta-plaquetas
-----------------	-----------------

Medidas

Largura	9 mm
Comprimento	20 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	PA/ABS
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	4,8 mm ... 11 mm
---------------------------	------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %

Montagem

Tipo de montagem	encaixar
------------------	----------

GKM 2 GY - Suporte de marcador de cabos



1750485

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1750485>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

GKM 2 GY - Suporte de marcador de cabos



1750485

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1750485>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br