HC-ALU 6-161 COVER GY - Tampa

2200906

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200906

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Caixa do perfil, Tampa, com parafusos e vedação, para largura de perfil (interna) de 161 mm, largura: 190,4 mm, comprimento: 15 mm, profundidade: 161 mm

Suas vantagens

- Perfil extrudado em alumínio
- Disponível nos comprimentos de 100 mm ... 1000 mm, como opção pode ser cortado individualmente
- Disponível com larguras de construção de 53,5 mm ... 161 mm
- Grau de proteção até IP65
- Utilizável como caixa portátil ou de parede
- Vedações EMC disponíveis como opção

Dados comerciais

Código	2200906
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ACFA
Chave de produto	ACFAAC
GTIN	4046356716789
Peso por unidade (inclusive embalagem)	329,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	329,3 g
País de origem	HU

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte lateral da caixa de instalação
Tipo de caixa	Caixa do perfil
Série de caixas	HC-ALU
Família de produtos	HC-ALU 6-161
Versão	Tampa, com parafusos e vedação, para largura de perfil (interna) de 161 mm
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Largura	190,4 mm
Profundidade	161 mm
Comprimento	15 mm

Dados de material

Cor (Caixa)	cinza grafite (RAL 7024)
Condições da superfície	revestido por pulverização

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Código IP máximo a ser alcançado	IP65

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br