

UM-ALU 4 AU75 L130 - Cobertura de perfil



2200966

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200966>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de perfil de extrusão, Montagem com parafusos, Cobertura de perfil, largura: 75,6 mm, largura de perfil (interna): 71,5 mm, largura de perfil (externa): 75,6 mm, comprimento: 130 mm, profundidade: 43,1 mm

Suas vantagens

- Perfil extrudado em alumínio
- Variância na tecnologia de conexão
- Montável sobre o trilho de fixação
- Disponível nos comprimentos de 42,5 mm ... 990 mm, como opção pode ser cortado individualmente
- Disponível com larguras de construção de 75 mm e 105 mm
- Proteção EMC

Dados comerciais

Código	2200966
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ACHD
Chave de produto	ACHDFC
GTIN	4046356721080
Peso por unidade (inclusive embalagem)	112,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	110,1 g
País de origem	DE

UM-ALU 4 AU75 L130 - Cobertura de perfil



2200966


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200966>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cobertura da caixa de montagem
Tipo de caixa	Caixa de perfil de extrusão
Série de caixas	UM-ALU
Família de produtos	UM-ALU
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	75,6 mm
Profundidade	43,1 mm
Comprimento	130 mm

Medida externa

Largura de perfil (externa)	75,6 mm
-----------------------------	---------

Medida interna

Largura de perfil (interna)	71,5 mm
-----------------------------	---------

Design de placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,44 mm ... 2 mm
---	------------------

Dados de material

Cor (Caixa)	tons de alumínio
Material Caixa	Alumínio anodizado
Condições da superfície	anodizado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Código IP máximo a ser alcançado	IP40
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Dados da placa de circuito impresso

Quantidade de suportes de placa de circuito impresso	5
Tipo de fixação de placa de circuito impresso	Inserção
Área de placa de circuito impresso	8233 mm² ... 8829 mm² (TOP em conjunto com elementos laterais COVERLID...AL ou 4LID...PA)

UM-ALU 4 AU75 L130 - Cobertura de perfil



2200966

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200966>

	8233 mm² ... 8829 mm² (BOTTOM em conjunto com elementos laterais COVERLID...AL ou 4LID...PA)
Espessura da placa de circuito impresso	1,44 mm ... 2 mm

Montagem

Tipo de montagem	Montagem com parafusos
Posição de montagem	paralelamente ao trilho de fixação

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
Tipo de embalagem	Caixa de cartão


UM-ALU 4 AU75 L130 - Cobertura de perfil



2200966

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200966>

Desenhos




UM-ALU 4 AU75 L130 - Cobertura de perfil

2200966

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200966>



Desenho do diagrama



UM-ALU 4 AU75 L130 - Cobertura de perfil



2200966

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200966>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4 AU75 L130 - Cobertura de perfil



2200966

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200966>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br