

UM-ALU 4 AU75 L200 - Cobertura de perfil



2200968

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200968>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de perfil de extrusão, Montagem com parafusos, Cobertura de perfil, largura: 75,6 mm, largura de perfil (interna): 71,5 mm, largura de perfil (externa): 75,6 mm, comprimento: 200 mm, profundidade: 43,1 mm

Suas vantagens

- Perfil extrudado em alumínio
- Variância na tecnologia de conexão
- Montável sobre o trilho de fixação
- Disponível nos comprimentos de 42,5 mm ... 990 mm, como opção pode ser cortado individualmente
- Disponível com larguras de construção de 75 mm e 105 mm
- Proteção EMC

Dados comerciais

Código	2200968
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ACHD
Chave de produto	ACHDFC
GTIN	4046356721103
Peso por unidade (inclusive embalagem)	175,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	65,2 g
País de origem	HU

UM-ALU 4 AU75 L200 - Cobertura de perfil



2200968


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200968>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cobertura da caixa de montagem
Tipo de caixa	Caixa de perfil de extrusão
Série de caixas	UM-ALU
Família de produtos	UM-ALU

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	75,6 mm
Profundidade	43,1 mm
Comprimento	200 mm

Medida externa

Largura de perfil (externa)	75,6 mm
-----------------------------	---------

Medida interna

Largura de perfil (interna)	71,5 mm
-----------------------------	---------

Design de placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,44 mm ... 2 mm
---	------------------

Dados de material

Cor (Caixa)	tons de alumínio
Material Caixa	Alumínio anodizado
Condições da superfície	anodizado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Código IP máximo a ser alcançado	IP40
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Dados da placa de circuito impresso

Quantidade de suportes de placa de circuito impresso	5
Tipo de fixação de placa de circuito impresso	Inserção
Área de placa de circuito impresso	12678 mm² ... 13596 mm² (TOP em conjunto com elementos laterais COVERLID...AL ou 4LID...PA) 12678 mm² ... 13596 mm² (BOTTOM em conjunto com

UM-ALU 4 AU75 L200 - Cobertura de perfil



2200968

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200968>

	elementos laterais COVERLID...AL ou 4LID...PA)
Espessura da placa de circuito impresso	1,44 mm ... 2 mm

Montagem

Tipo de montagem	Montagem com parafusos
Posição de montagem	paralelamente ao trilho de fixação

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
Tipo de embalagem	Caixa de cartão


UM-ALU 4 AU75 L200 - Cobertura de perfil

2200968

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200968>



Desenhos




UM-ALU 4 AU75 L200 - Cobertura de perfil

2200968

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200968>



Desenho do diagrama



UM-ALU 4 AU75 L200 - Cobertura de perfil



2200968

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200968>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4 AU75 L200 - Cobertura de perfil



2200968

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200968>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br