WP-BASE C PA HF 28,2 BK - Schlauchhalter mit Deckel

3240962

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240962

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schlauchhalter mit Deckel, Material: PA, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240962
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356710701
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,148 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,024 g
Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial

Maße

Durchmesser	28,5 mm
Bohrlochdurchmesser	6,5 mm

Materialangaben

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C

Montage

Montageart	Schraubmontage

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240962

UL Recognized
Zulassungs-ID: E86359

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430315
ECLASS-15.0	27430315

ETIM

ETIM 10.0	EC000799

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,618 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de