

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Adaptador frontal



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2294306>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Adaptador frontal VARIOFACE, para Schneider Electric Modicon TSX Quantum, para ligação 1 x 32 canais

Dados comerciais

Código	2294306
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK21
Chave de produto	DK231F
GTIN	4017918132699
Peso por unidade (inclusive embalagem)	225,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	225,2 g
País de origem	DE

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Adaptador frontal



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2294306>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Adaptador frontal
-----------------	-------------------

Propriedades de isolamento

Isolamento	Isolamento funcional
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão operacional (AC)	≤ 25 V AC
Tensão operacional (DC)	≤ 60 V DC
Máx. corrente admissível	4 A (por conexão, alimentação através de alimentação de tensão separada)
Corrente (por caminho)	≤ 1 A
Tensão de isolamento nominal	63 V
Tensão de teste	0,6 kV

Controlador compatível SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Placa I/O adequada	DDI 353
	DDI 841
	DDI 853
	DAI 340
	DAI 353
	DAI 440
	DAI 453
	DDO 353
	DDM 390
	ACI 030
	ACI 040
	ATI 030
	ARI 030
	AVI 030
	ACO 020
	ACO 130
	AVO 020
	EHC 105
	EHC 202

Dados de conexão

Nível de campo

Tipo de conexão	Régua de pinos IDC/FLK
Número de conexões	1

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Adaptador frontal



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2294306>

Número de pólos	50
Passo	2,54 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP00
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montagem

Posição de montagem	opcional
---------------------	----------

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

Desenhos




Diagrama de conexões FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Adaptador frontal



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2294306>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Adaptador frontal



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2294306>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br