APK-HP 2 METER - Montageadapter

5022818

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5022818

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Halteprofil, wird in den Abdeckhalter APK-TU eingerastet, mit Nut für Zackband ZB 5 bis ZB 10, Lieferlänge: 2 m

Ihre Vorteile

- Beschriftbar
- Schutz gegen Umwelteinfüsse
- Abdeckung von spannungsführenden Teilen

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	5022818
Verpackungseinheit	2 m
Mindestbestellmenge	2 m
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BE61ZX
GTIN	4017918095314
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	235 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	235 g
Zolltarifnummer	39162000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckprofil

Maße

Maßzeichnung	
Breite	27 mm
Höhe	2000 mm
Länge	2000 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C

Montage

Montageart	Einrasten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 10.0	EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de